

HOLEX**IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola dugi Surface Drive s najlonskim tuljcem, širina ključa: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	651230 17
GTIN	4045197198921
Razred artikla	62D

Opis**Izvedba:**

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.

Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Dugački ulošci. Kada mijenjate kotače i gume, važno je da su matice ili vijci pravilno zategnuti kako bi se osigurala sigurna vožnja. Šesterokutni nasadni ključ s plastičnom čahuricom može se koristiti kako bi se osiguralo da su matica ili vijak dovoljno zategnuti bez oštećenja naplataka. Nasadni ključ također je prikladan za udarne odvijače.

Plastična čahura štiti naplatke i sprječava ogrebotine ili druga oštećenja koja može prouzročiti alat. Tako možete biti sigurni da će vaše vozilo uvijek biti u najboljem stanju.

Nasadni ključ važan je dio svake auto radionice. Bez obzira na to radite li sami na automobilu ili imate profesionalca koji mijenja kotače i gume, ovaj je alat neophodan.

Prednost:

Profil Surface Drive zahvaća površine glave vijka ne oštećujući osjetljive bridove. Onemogućen je fiksni dosjed uložaka na vijke.

Upotreba:

Za zaštitu kućišta od lakih metala ili naplataka prilikom montaže.

Pouzdanu zaštitu omogućuje plastični tuljac otporan na udarce.

Brzo razlikovanje nasadnih ključeva zbog različitih boja.

Materijal:

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

Tehnički opis

Duljina	130 mm
Ø na strani pogona	27 mm
Širina ključa	17 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	Odvijač sa višestrukim ozubljenjem
prikladno za stroj	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

Pribor

10-dijelni komplet sigurnosnih prstena za nastavke, 1/2 cola, s izvlakačem tip 4	651790 4
Spojni zatic za nastavke, 1/2 cola Ø×duljina 3X25 mm	651900 3X25
Gumeni prsten za nastavke, 1/2 cola Ø 30 mm	651800 30