

**HOLEX®**
**Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 43-dijelni**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630100
GTIN	4045197161642
Razred artikla	62A

**Opis**
**Izvedba:**
**Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124.**

 Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

**Upotreba:**

Za vijke / matice gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M20.

Za vijke s unutarnjim šesterokutom gs\_profil\_6kant M4 – M18.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, 6-kutni: 11 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, 12-kutni: 13 kom. br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Nastavci za odvijače od 1/4 cola, 6-kutni: 3 kom. br. 631720 vel. 3; 4; 5

Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: 5 kom. br. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom. slično br. 633029

Poprečna ručica od 1/2 cola: 1 kom. br. 641320

Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom. slično br. 632829

Produžeci od 1/4 cola: 2 kom. br. 632420 vel. 50; 150

Produžeci od 1/2 cola: 2 kom. br. 641020 vel. 130; 255

Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br. 633520

Kardanski zglob od 1/2 cola: 1 kom. br. 641620

Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632300

Račna od 1/2 cola: 1 kom. br. 640220  
 Pohrana u: Kutija od čeličnog lima  
 Duljina: 440 mm  
 širina: 266 mm  
 Visina: 50 mm  
 Četverokut pogona: 1/2 col  
 Četverokut pogona: 1/4 col  
 Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13 mm  
 Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 13-32 mm  
 Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-14 mm

## Tehnički opis

Četverokut pogona	1/2 col
Četverokut pogona	1/4 col
Profil progona	6-kutni
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	12-kutni-prihvat
Broj dijelova	43
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	13-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-14 mm
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
Duljina	440 mm
širina	266 mm
Visina	50 mm