

Garant**Čepovi za poliranje od filca Drška Ø 3 mm, tip: KU10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552100 KU10
GTIN	4045197887849
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Dugovječni čepovi za poliranje od filca **srednje tvrdoće i izrazito postojanog oblika.**

Upotreba:

Za predpoliranje i poliranje već brušenih površina do visokog sjaja kod visokih zahtjeva preciznih geometrijskih oblika.

Napomena:

Čepovi za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji **s pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 -10 m/s.

Stupanj tvrdoće: srednji

Ø glave: 10 mm

Duljina glave: 9 mm

Ø drške: 3 mm

Tehnički opis

Ø drške	3 mm
Ø glave	10 mm

Duljina glave	9 mm
Stupanj tvrdoće	srednji
preporučena brzina	5 - 10 m/s
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Pribor

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm	552330 1
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15 µm	552330 15
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552330 10
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm	552340 1
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7 µm	552340 7
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552340 10
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 0,5 µm	552330 0,5
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7 µm	552330 7

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 30 µm	552330 30
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3 µm	552330 3
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3 µm	552340 3
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15 µm	552340 15
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280