



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 16



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 613510 16 |
| GTIN | 4018754058297 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Napomena:

Prednost:

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Broj ključeva | 16 |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Položaj ključa | 15 stupanj |
| Materijal | Čelik legiran kromom |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Površina | površina kromirana preko nikla |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm | 613500 19 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm | 613500 7 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 34 mm | 613500 34 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm | 613500 27 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm | 613500 24 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm | 613500 5,5 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm | 613500 17 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 32 mm | 613500 32 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm | 613500 8 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm | 613500 30 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm | 613500 21 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm | 613500 16 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm | 613500 18 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm | 613500 22 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm | 613500 10 |
| Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm | 613500 13 |