



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 23



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613510 23
GTIN	4018754058303
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Napomena:

Prednost:

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Broj ključeva	23
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom

Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613500 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm	613500 27
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613500 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613500 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613500 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613500 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613500 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613500 20
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613500 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613500 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 34 mm	613500 34
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm	613500 30
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613500 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613500 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613500 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613500 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613500 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613500 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613500 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613500 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613500 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613500 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 32 mm	613500 32