



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, broj ključeva: 18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614210 18
GTIN	4018754058365
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, zaobljena površina

Dio isporuke:

Po 1 viljuškasto-okasti ključ br. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Broj ključeva	18
Na strani prstena AS-Drive	da
Dimenzije širine ključa	metrički

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 21 mm

614200 21

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 34 mm

614200 34

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 13 mm

614200 13

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 18 mm

614200 18

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 10 mm

614200 10

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 30 mm

614200 30

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 24 mm

614200 24

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 32 mm

614200 32

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 22 mm

614200 22

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 20 mm

614200 20

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 19 mm

614200 19

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 16 mm

614200 16

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 17 mm

614200 17

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 27 mm

614200 27

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 14 mm

614200 14

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 11 mm

614200 11

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 12 mm

614200 12

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba širina ključa 15 mm

614200 15