

**Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: 92604200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Razred artikla	03G

Opis**Izvedba:**

Kompaktna baterijska LED lampica s rotirajućom glavom. Kompatibilna sa svim **Fein 12-18 Volt litij-ionskim baterijama**.

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073832 i br. 073845. odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 12 V

Oznaka proizvođača: ALED 12-18V

Jakost svjetlosti: 300 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 100 lm

Broj sadržanih baterija: 0

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Napon baterije: 12 V

Tehnički opis

Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
-----------------------------	--------

Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	ALED 12-18V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Težina bez baterije	130 g
Jakost svijetlosti	300 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 12 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE50	073845 FE50
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE14 V	073838 FE14
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE80	073845 FE80
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073838 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073836 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE30	073845 FE30
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073836 FE12