



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni, tip: P



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637935 P
GTIN	4013288173942
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; **Nasadni ključevi** prema DIN 3124.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom / matice s navojem M6 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 – M12.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Sadržaj:

S provlačnim četverokutom br. 640390.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kutni nastavci 5/16 cola: 4 kom. br. 675440 vel. 5; 6; 8; 10

NASTAVCI 5/16 cola za odvijače Phillips: 2 kom. br. 675400 vel. 2; 3

BITOVI 5/16 cola za Torx®: 8 kom. br. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 250 mm

Wobble produžetak: 1 kom. 50 mm

Spojница s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. četverokutni umetak 1/2 cola - prihvat za bitove 5/16 cola

Račna (vel. S): 1 kom br. 640395 s polugom za izmjenu

Račna (vel. P): 1 kom. br. 640390 s provodnim četverokutnikom

Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Tehnički opis

Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Izlazni Četverokut	1/2 col
Broj dijelova	28
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	10-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	5-10 mm
Oznaka proizvođača	8100 SC 7
Četverokut s Wobble-Fix	s kutom zakretanja
Duljina	325 mm
širina	148 mm
Visina	73 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX20	675470 TX20
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX27	675470 TX27
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX40	675470 TX40
Phillips bit 5/16 cola C 8 veličina 2	675400 2
6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675440 6
6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675440 5
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ s prolaznim četverokutom 1/2 cola s izbacivačem	640390
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX25	675470 TX25

Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX30	675470 TX30
6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675440 3
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX55	675470 TX55
6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 6-kut 8 mm	675440 8
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX50	675470 TX50
Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 Torx® profil TX45	675470 TX45