

**Garant****Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, Broj ključeva: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614710 18
GTIN	4045197160171
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

**Dio isporuke:**

Po 1 okasti ključ br. 614700 / 614200 / 614900: Vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Napomena:**

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

Broj ključeva	18
Dimenzije širine ključa	metrički

Vrsta proizvoda	Ključ za vijke
<b>Pribor</b>	
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 12 mm	614700 12
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 19 mm	614700 19
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 24 mm	614700 24
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 30 mm	614700 30
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 22 mm	614700 22
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 16 mm	614700 16
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 27 mm	614700 27
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 17 mm	614700 17
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 13 mm	614700 13
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 10 mm	614700 10
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 32 mm	614700 32
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 11 mm	614700 11
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 20 mm	614700 20
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 34 mm	614700 34
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 21 mm	614700 21

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 14 mm

614700 14

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 18 mm

614700 18

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 15 mm

614700 15