

**Mahr****Digitalni mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 421310 0-25   |
| GTIN           | 4059192058388 |
| Razred artikla | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

**Tehnički opis**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kalibriranje            | B1          |
| Granica odstupanja      | 2 µm        |
| Vreteno Ø               | 6,5 mm      |
| Očitavanje              | 0,00005 col |
| Kosina osovine          | 0,5 mm      |
| Mjerno područje         | 0 - 25 mm   |
| Očitavanje              | 0,001 mm    |
| Broj sadržanih baterija | 1           |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032              |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                |
| Standard                                   | Tvornička norma            |
| Očitavanje                                 | mm /inči                   |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti            | MAHR Reference-Lock sustav |
| Mjerna tehnika                             | digitalno                  |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija            |
| Vrsta proizvoda                            | Mikrometar                 |

## Usluge

|  |            |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm | 022010 100 |
| KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm       | 022000 25  |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|