

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, mjesto područje: 0-15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. **Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti.** Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

**Dodatni pribor:**

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.

**Tehnički opis**

Preciznost ponavljanja	0,005 mm
Duljina mjernog kontakta gore Hb	17 mm
Snaga mjerenja	1,3 - 1,5 N
Granica odstupanja	±0,010 mm
HM senzorska kugla Ø	1,5 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf	17 mm

Mjerno područje	0 - 15 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	45 mm
minimalna širina utora	2,5 mm
maksimalna dubina utora	15 mm
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

## Usluge

DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S

## Pribor

Priključni kabel tip D2	497440 D2
Adapter sučelja tip A4	498954 A4

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2
Adapter sučelja tip A3	498954 A3
Priključni kabel tip D1	497440 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965