

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, mjerno područje: 0-15Smm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. **Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti.** Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

#### Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.

### Tehnički opis

Preciznost ponavljanja	0,005 mm
Mjerno područje	0 - 15 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	45 mm
Granica odstupanja	±0,015 mm
Snaga mjerenja	1,3 - 1,5 N
Duljina mjernog kontakta dolje Hf	12 mm

Duljina mjernog kontakta gore Hb	12 mm
minimalna širina utora	1,5 mm
maksimalna dubina utora	11 mm
Radijus oštrice	0,4 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

## Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S

## Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip D1	497440 D1

Priključni kabel tip D2	497440 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Adapter sučelja tip A4	498954 A4
Adapter sučelja tip A3	498954 A3
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2