

**Sigurnosni usisivač ATTIX, Oznaka proizvođača: 33-2HIC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Robusni i snažni **mokri / suhi usisivači** s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje.

**Stupanj odvajanja >99,9 %.**

- **Lagano pokretanje, reguliranje broja okretaja.**
- **Utičnica s automatikom uključivanja, antistatička.**
- **InfiniClean u potpunosti automatski sustav čišćenja filtera.**

Kompaktan **sigurnosni usisivač** za rad s opasnim prašinama **razreda L, M, H i azbestom.**

**Dio isporuke:**

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET), držači crijeva i kabela. Uključujući perivi PTFE s plosnatim naborima, **antistatičko usisno crijevo** Ø 32 mm, produžne cijevi od nehrđajućeg čelika D 36 (2 × 505 mm), savijena ručna cijev od nehrđajućeg čelika, industrijska podna mlaznica 300 mm, mlaznica za fuge, antistatički adapter za alat.

**Napomena:**

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

Prihvat snaga: 1400 W

Obujam spremnika: 30 l

Duljina: 565 mm

širina: 385 mm  
 Visina: 520 mm  
 Duljina usisne cijevi: 4 m

## Tehnički opis

Oznaka proizvođača	33-2HIC
Automatsko uključivanje	da
Vakuum	250 mbar
Broj turbina	1
širina	385 mm
Protok volumena zraka	75 l/s
Antistatički sustav	da
Duljina kabela	7,5 m
Ø crijeva	36 mm
Čišćenje filtra	InfiniClean™ u potpunosti automatsko
Obujam spremnika	30 l
Prihvat snaga	1400 W
Duljina	565 mm
Radna buka	60 dB(A)
Stupanj odvajanja	99,9 %
Visina	520 mm
Duljina usisne cijevi	4 m
Težina	14,5 kg
Razred prašine - usisavač	L
Razred prašine - usisavač	H
Razred prašine - usisavač	M
Razred prašine - usisavač	Azbest
Posebnost	Usisavač sa zaštitom
Filtarski sustav	PTFE plosnati filter
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Mokri i suhi usisavač

**Pribor**

Zamjenski filter prikladno za tip usisavača 33-2HIC

078548 33-2HIC

Garnitura filteraskih vrećica petodijelni prikladno za tip usisavača 33-2HIC

078549 33-2HIC

Set za radionice Oznaka proizvođača ATTIX5

078543 ATTIX5