

**Garant**
**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, Broj ključeva: 11**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614710 11     |
| GTIN           | 4045197160157 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

**Dio isporuke:**

Po 1 okasti ključ br. 614700 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

**Napomena:**

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Broj ključeva           | 11             |
| Dimenzije širine ključa | metrički       |
| Vrsta proizvoda         | Ključ za vijke |

**Pribor**

|   |           |
|---|-----------|
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 18 mm | 614700 18 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 21 mm | 614700 21 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 10 mm | 614700 10 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 27 mm | 614700 27 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 30 mm | 614700 30 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 22 mm | 614700 22 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 24 mm | 614700 24 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 19 mm | 614700 19 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 17 mm | 614700 17 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 16 mm | 614700 16 |
| Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 13 mm | 614700 13 |