

**Ansell****Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® 58-270, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 094759 9       |
| GTIN           | 10076490462892 |
| Razred artikla | 04P            |

**Opis****Izvedba:**

Zaštitne rukavice kategorije III.

AlphaTec® 58-270. Nitrilne rukavice za rad s kemikalijama, od laganog do srednje teškog opterećenja. Lagani dvostruki sloj nitrila na najlonskoj podlozi bez šavova nudi savršenu osjetljivost na dodir i fleksibilnost. Mala težina rukavice osigurava izvrsnu udobnost nošenja uz potpunu zaštitu od štetnog djelovanja pri kontaktu s uljima, kemikalijama i drugim tekućinama.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

EN 374:2016: Tip A (JKLOPT)

**Tehnički opis**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Veličina rukavice  | 9                                 |
| Serija             | AlphaTec®                         |
| Vrsta rukavica     | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
| Kategorija zaštite | Kategorija III                    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sadržaj                      | 12   |
| Funkcija rukavice            | Bez silikona                                       |
| Funkcija rukavice            | Certifikat za prehrambene namirnice                |
| Funkcija rukavice            | ne sadrži lateks                                   |
| Funkcija rukavice            | Pogodno za kožu osoba s alergijama                 |
| Razred zaštite               | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016                  | Tip A (JKLOPT)                                     |
| Otpornost na kemikalije      | JKLOPT   |
| EN 388:2016                  | 3121A  |
| Materijal                    | Nitril   |
| Materijal nosača             | Nitril   |
| AQL                          | 0,65   |
| Područje primjene            | Svestranost  |
| Duljina                      | 300 mm   |
| Debljina                     | 0,41 mm  |
| Boja                         | crna / zelena                                      |
| Primjena                     | višekratno   |
| Težina                       | 31 g   |
| Razred zaštite od porezotina | A  |
| Prevlaka                     | Nitril   |
| Vrsta proizvoda              | Rukavica za zaštitu od kemikalija                  |