

Garant GRIDLINE

Radionička kolica s izvlačnim ladicama, 20×16G, broj ladica: 5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914540 5
GTIN	4045197892188
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionička kolica s protukliznim X-ABS umetkom otpornim na ogrebotine, koji štiti gornju površinu. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom. Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200. Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

Težina	68,2 kg
Korisna širina ladica	500 mm
širina	800 mm
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Visina	1000 mm
Broj ladica	5
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	20×16
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×16G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951510 75
Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951510 125
Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G

Maska za bravu za GridLine tip VA21

914227 VA21