

Garant GRIDLINE

**Radionička kolica ToolCar s ComfortClose, 20×16G, broj ladica: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914524 5
GTIN	4045197892133
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Radionička kolica ToolCar s **GARANT GridLine površinom** otpornom na ogrebotine i proklizavanje. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom. Sigurnosni pretinac / bočni pretinac s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama. Fronte ladica i ručke na kolicima obloženi su branikom od LDPE-a. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima.

**GARANT ComfortClose.** Ladice sa samozatvaranjem i prigušenjem.

**Plasman:**

Prednja visina ladice: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Dio isporuke:**

Uključuje podjele:<br>na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,<br>na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

**Napomena:**

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75 i vel. 200;  
Široke priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnički opis

Težina	74,4 kg
širina	800 mm
Visina	1000 mm
Broj ladica	5
Korisna širina ladica	500 mm
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Seriya	Radionička kolica ToolCar
Seriya	ToolCar
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	20×16
Nosivost ladice/izvlačne police	30 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×16G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

## Pribor

Pregradne letvice s prorezima dubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm

951510 125

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm

951510 75

Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G

915567 G

Maska za bravu za GridLine tip VA21

914227 VA21