

Garant GRIDLINE

Radionička kolica s izvlačnim ladicama, 20×16G, broj ladica: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914540 10
GTIN	4045197892225
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionička kolica s protukliznim X-ABS umetkom otpornim na ogrebotine, koji štiti gornju površinu. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom.

Plasman:

Prednja visina ladice: 10 × 75 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvica s prorezom br. 951560 vel. 75;

Pregradna letvica s prorezom br. 951510 vel. 75;

Priključne pregrade br. 951721 - 951821 vel. 75.

Tehnički opis

Broj ladica	10
Visina	1000 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Dubina	500 mm
širina	800 mm
Težina	86 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	20×16
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×16G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951510 75
Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G
Maska za bravu za GridLine tip VA21	914227 VA21