



Asortiman nasadnih ključeva 3/4 cola 16-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	644000
GTIN	4018754080090
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski/spojni dijelovi prema DIN 3122/3123, **nastavci za nasadne ključeve** prema DIN 3124, vanjski četverokuti prema DIN 3120-B 20 s opružnim zatikom, unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s rupom i gumbom za deblokiranje.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Dio isporuke:

10 šesterokutnih umetaka za nasadne ključeve: Br. 644550 vel. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 klizna glava: Br. 645500

1 kutni zglob: 1 kom.

2 produžetka: Br. 645400 200 i 400 mm

1 glava račne: Br. 645000

1 ručka: Br. 646200

Pohrana u: kutija od čeličnog lima

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/4 col
Broj dijelova	16
Profil progona	6-kutni-prihvat

Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	22-50 mm
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
Duljina	575 mm
širina	220 mm
Visina	86 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Produžetak, 3/4 cola ukupna duljina 200 mm	645400 200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 27 mm	644500 27
Glava račne 3/4 cola bez drške	645000
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 22 mm	644500 22
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 34 mm	644500 34
Klizna glava bez ručice, 3/4 cola	645500
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 24 mm	644500 24
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 36 mm	644500 36
Ručka za 3/4 cola	646200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 50 mm	644500 50
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 46 mm	644500 46
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 30 mm	644500 30
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 32 mm	644500 32

Produžetak, 3/4 cola ukupna duljina 400 mm	645400 400
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 41 mm	644500 41