



Asortiman nasadnih ključeva 3/4 cola 15-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	644100
GTIN	4018754080083
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski/spojni dijelovi prema DIN 3122/3123, **nastavci za nasadne ključeve** prema DIN 3124, vanjski četverokuti prema DIN 3120-B 20 s opružnim zatikom, unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s rupom i gumbom za deblokiranje.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Dio isporuke:

9 šesterokutnih umetaka za nasadne ključeve: Br. 644500 vel. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 klizna glava: Br. 645500

1 kutni zglob: 1 kom.

2 produžetka: Br. 645400 200 i 400 mm

1 glava račne: Br. 645000

1 ručka: Br. 646200

Pohrana u: kutija od čeličnog lima

Tehnički opis

Broj dijelova	15
Profil progona	6-kutni-prihvat
Izlazni Četverokut	3/4 col

Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	32-60 mm
Pakiranje	Limena kutija
Duljina	575 mm
širina	220 mm
Visina	86 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 32 mm	644500 32
Ručka za 3/4 cola	646200
Glava račne 3/4 cola bez drške	645000
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 36 mm	644500 36
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 50 mm	644500 50
Klizna glava bez ručice, 3/4 cola	645500
Produžetak, 3/4 cola ukupna duljina 200 mm	645400 200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 60 mm	644500 60
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 46 mm	644500 46
Produžetak, 3/4 cola ukupna duljina 400 mm	645400 400
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 34 mm	644500 34
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 38 mm	644500 38
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 41 mm	644500 41

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola širina ključa 55
mm

644500 55