

**Višenamjenske radne hlače, tamnomodre / žute, konfekcijska veličina DE: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091706 48
GTIN	7330509516737
Razred artikla	04T

Opis**Izvedba:**

Inovativna višenamjenska odjeća modernog dizajna. Pruža visoki faktor zaštite uz veliku udobnost nošenja. Moderni krojevi, kvalitetni materijali i dobra obrada jamče visok stupanj prihvaćanja nošenja i dugi vijek trajanja.

Radne hlače sastoje se od mješavine pamuka, poliestera i specijalnih antistatičkih vlakana, koja su zaslužna za antistatička svojstva i vatrostalna svojstva. Zajedno sa zaštitama za koljena (br. 091494 i br. 091496) posjeduju certifikat prema EN 14404.

- **Stražnji džepovi s poklopcem i patentnim zatvaračem.**
- **Džepovi na koljenu s dvije različite razine umetanja.**
- **Unutarnji džep za metar.**
- **Reflektirajuće trake širine 50 mm.**

Standard:

- **EN 1149-3.**
- **EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.**
- **EN 61482-1-2, Klasa 1.**
- **EN ISO 20471, Klasa 1.**
- **EN 11611, Klasa 1.**
- **EN 14404.**
- **EN 13034**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Tehnički opis

Veličina US	M
Konfekcijska veličina DE	48
Veličina IT	C48
Veličina UK	M
Veličina FR	42
Seriya	Multinorm odjeća Blakläder
Veličina NL	C48
Veličina SE	C48
Veličina ES	C48
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	1% posebna vlakna
Sastav tkanine	77% pamuk
Sastav tkanine	22 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	290 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Sušenje	nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
Lukovi	umjereno vruće, do maksimalno 150 °C
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Odjeća prema	DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Boja	tamnomodre / žute
Standard	EN 61482-1-2
Standard	EN 14404

Standard	EN ISO 20471
Standard	EN 13034-6
Vrsta proizvoda	Signalne zaštitne hlače