

**Čizme na vezanje, antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092785 40
GTIN	4044348290446
Razred artikla	09C

**Opis****Izvedba:**

Čizme na vezanje OSLO Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Sa **SECURA VARIO® amortizacijom pete.**

- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.**
- **Podstavljeni rubovi.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Povećana zaštita vrha.**
- **Udoban uložak ERGO-COOL®.**

**Standard:**

Čizme na vezanje OSLO Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože.

- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.**
- **Podstavljeni rubovi.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Povećana zaštita nožnih prstiju.**
- **Udoban uložak ERGO-COOL®.**

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Napomena:**

Široka izvedba XB pod br. 092786.

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 39 – 51.

**Napomena, reklamni tekst:**

Široka izvedba XB pod br. 092786.

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Čelik

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

## Tehnički opis

EU veličina obuće	40
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Zaštita od probijanja	Čelik
Razred zaštite	S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Spol	Muškarci
Vrsta proizvoda	Zaštitne čizme