




Garnitura 6-kutnih odvijača, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavom kromirani, broj odvijača: 9



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 627375 9 |
| GTIN | 7610733216154 |
| Razred artikla | 63D |

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kuglasta glava koju je moguće postaviti ukošeno do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Zbog kratkog kraka i kuta od 100° moguće je dosegnuti i teško dostupna mjesta.

Sadržaj:

Po 1 kutni odvijač br. 627370 / 627372: Vel. 1,5; 2; 2,5;3; 4; 5; 6; 8; 10

Pakiranje: Plastični držač

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-----------------|
| Broj odvijača | 9 |
| Pakiranje | Plastični držač |
| Profil progona | 6-kutni odvijač |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |

Pribor

| | |
|---|------------|
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 8 mm | 627370 8 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 4 mm | 627370 4 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 5 mm | 627370 5 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 6 mm | 627370 6 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 1,5 mm | 627370 1,5 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 3 mm | 627370 3 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 2 mm | 627370 2 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 2,5 mm | 627370 2,5 |
| 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavomkromiran broj odvijača 10 mm | 627370 10 |