

**Asortiman 6-kutnih nasadnih ključeva, 9-dijelni, s preklopnom ručicom, Broj dijelova: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667625 9
GTIN	7610733205646
Razred artikla	63E

Opis**Izvedba:**

Drška od prozirne plastike otporne na udarac. Kromirana tijela od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću.

Prednost:

Jako reducirani cam-out efekt zahvaljujući krajnje preciznim šiljcima, npr. vrh s paralelnim plohami odn. precizni, glodani vrhovi s križnim prorezom. Preklopni zahvat omogućuje 2 funkcije:

- **Brzo okretanje (u ravnom položaju).**
- **Potezna sila (u položaju s nagibom od 90°).**

Sadržaj:

Umklappgriff: 1 kom.

Nasadni ključ br. 659880: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Napomena:

Zamjenske izmjenjive oštrice pronaći ćete pod br. 659870 - 659884.

Tehnički opis

Broj dijelova	9
---------------	---

Profil progona

Šesterokutni nasadni ključ

Pribor

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 10 mm

659880 10

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 7 mm

659880 7

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 11 mm

659880 11

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 9 mm

659880 9

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 13 mm

659880 13

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 8 mm

659880 8

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 12 mm

659880 12

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 5,5 mm

659880 5,5

tijelo od 8 mm Četverokutni nasadni ključ Širina ključa 6 mm

659880 6

tijelo od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 25IP

659884 25IP

tijelo od 8 mm šesterokutno Imbus 10 mm

659878 10

tijelo od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 20IP

659884 20IP

tijelo od 8 mm za Phillips Veličina križnog proreza 3

659870 3

tijelo od 8 mm Pozidriv Veličina križnog proreza 2

659872 2

tijelo od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 15IP

659884 15IP

tijelo od 8 mm šesterokutno Imbus 4 mm

659878 4

tijelo od 8 mm šesterokutno Imbus 8 mm

659878 8

tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX45

659882 TX45

tijelo od 8 mm za Phillips Veličina križnog proreza 1

659870 1

tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX25	659882 TX25
tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX15	659882 TX15
tijelo od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 30IP	659884 30IP
tijelo od 8 mm šesterokutno Imbus 6 mm	659878 6
tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX20	659882 TX20
tijelo od 8 mm za Phillips Veličina križnog proreza 2	659870 2
tijelo od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 10IP	659884 10IP
tijelo od 8 mm šesterokutno Imbus 5 mm	659878 5
tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX30	659882 TX30
tijelo od 8 mm za Torx® Torx® profil TX40	659882 TX40
tijelo od 8 mm Pozidriv Veličina križnog proreza 3	659872 3