

**Garnitura ravnih odvijača s „multicraft“ Kraftheft drškom, broj odvijača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	660910 6
GTIN	7610733085699
Razred artikla	63E

Opis**Izvedba:**

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.

Jaka drška „multicraft“ od plastike otporne na udar (bez kadmija), posebno prikladna za rukovanje, čak i sa zamašćenim rukama.

Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S planparalelnom stanjenom oštricom. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

Prednost:

- **Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.**
- **Nema Cam-out efekta.**
- **Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.**
- **Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.**
- **Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.**

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za oslobađanje čvrstih vijaka itd.

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 660900: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tehnički opis

Broj odvijača	6
---------------	---

Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 4 mm	660900 4
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 13 mm	660900 13
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 3,5 mm	660900 3,5
Držač vijaka tip 1	666425 1
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 10 mm	660900 10
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 6,5 mm	660900 6,5
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 5,5 mm	660900 5,5
Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom širina oštrice b 8 mm	660900 8