

**Garnitura montažnih odvijača, broj dijelova: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667400 11
GTIN	4013288000675
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac za prihvat različitih tijela. **6-bridna tijela** od specijalnog čelika s posebnom žilavošću uz veliku tvrdoću. Površina micro-mat kromirana, vrhovi čelično-sivi.

Sadržaj:

2 oštrice: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 oštrica za Phillips: Vel. 1 / Vel. 2

1 Pozidriv-Klinge: Vel. 1 / Vel. 2

3 šesterokutne oštrice: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strana s kuglastom glavom)

3 oštrice za Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Čvrsta oblikovana drška br. art. 667410: 1 kom.

Dio isporuke:

Uključuje tekstilnu preklopnu torbu.

Tehnički opis

ukupna duljina	175 mm
Broj dijelova	11
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Profil progona	Ravni odvijač

Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Šesterokutni odvijač
Oznaka proizvođača	88/1
Vrsta proizvoda	Odvijači

Pribor

Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 6 mm	667450 6
Nastavak odvijača za Phillips veličina 1+2	667430 1+2
Kraftform drška, pojedinačna	667410
Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX20+25	667460 TX20+25
Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX30+40	667460 TX30+40
Tijelo odvijača za vijke s ravnom glavom, obostrano širina nastavka 5+7 mm	667420 5+7
Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX10+15	667460 TX10+15
Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 4 mm	667450 4
Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 5 mm	667450 5
Tijelo odvijača za Pozidriv veličina 1+2	667440 1+2
Tijelo odvijača za vijke s ravnom glavom, obostrano širina nastavka 4+6 mm	667420 4+6