

**Garnitura montažnih odvijača s funkcijom račne, broj dijelova: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667405 7
GTIN	4013288156266
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac za prihvat različitih tijela. **6-bridna tijela** od specijalnog čelika s posebnom žilavošću uz veliku tvrdoću. Površina nicro-mat kromirana, vrhovi čelično-sivi.

Ručica dodatno **s funkcijom račne** (desni, lijevi hod i pričvršćenje).

Sadržaj:

1 oštrica: 4x0,6 / 6x1

1 oštrica za Phillips: Vel. 1 / Vel. 2

1 Pozidriv-Klinge: Vel. 1 / Vel. 2

1 šesterokutna oštrica: 4 / 5 mm

2 oštrice za Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Kraftform drška s račnom: 1 kom.

Dio isporuke:

Uključuje tekstilnu preklopnu torbu.

Tehnički opis

Broj dijelova	7
---------------	---

Duljina cilindričnog dijela	100 mm
ukupna duljina	175 mm
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Šesterokutni odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Oznaka proizvođača	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Vrsta proizvoda	Odvijači

Pribor

Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX30+40	667460 TX30+40
Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 4 mm	667450 4
Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX20+25	667460 TX20+25
Tijelo odvijača za Torx® vijke Torx® profil TX10+15	667460 TX10+15
Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 6 mm	667450 6
Nastavak odvijača za Phillips veličina 1+2	667430 1+2
Tijelo odvijača za vijke s unutarnjim 6-kutom 6-kut 5 mm	667450 5
Tijelo odvijača za vijke s ravnom glavom, obostrano širina nastavka 5+7 mm	667420 5+7
Tijelo odvijača za Pozidriv veličina 1+2	667440 1+2
Tijelo odvijača za vijke s ravnom glavom, obostrano širina nastavka 4+6 mm	667420 4+6