



## Kliješta za instalacije VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 728787 200    |
| GTIN           | 4003773075097 |
| Razred artikla | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Višenamjenska kliješta za elektroinstalacijske radove s izvučenim zglobovima za precizno i lagano uvođenje kliješta.

- **Za hvatanje ravnog i zaobljenog materijala.**
- **Savijanje žica i bakrenih vodiča.**
- **Skidanje i širenje podžbuknih utičnica.**
- **Rezanje bakrenih kabela do  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Skidanje izolacije s bakrenih vodiča od 0,75 do 1,5 mm<sup>2</sup> i 2,5 mm<sup>2</sup>.**
- **Krimpanje tuljaka na krajevima žica od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Ručke s višekomponentnim navlakama **do 1000 V izolirane prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Kapacitet rezanja:  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Kapacitet rezanja do  $\varnothing$ : 15 mm

### Tehnički opis

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Kapacitet rezanja do $\varnothing$ | 15 mm                       |
| ukupna duljina                     | 200 mm                      |
| Kapacitet rezanja                  | $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ |
| Izolacija za $\varnothing$ vodiča  | 0,7 – 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Izolacija za $\varnothing$ vodiča  | 2,5 mm <sup>2</sup>         |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| za tuljke na krajevima žica | 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Težina                      | 280 g                       |
| Zglob                       | pričvršćeno vijkom          |
| s oprugom za otvaranje      | ne                          |
| Drška                       | Višekomponentna navlaka     |
| Standard                    | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| Materijal                   | Specijalni alatni čelik     |
| Površina                    | kromirano                   |
| Vrsta proizvoda             | Višenamjenska kliješta      |