

**HALDER****Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike, bijela, Ø kućišta / materijal: 50Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	753100 50A
GTIN	4030618300502
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Upotreba:**

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

**Napomena:**

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva. U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).

**Tehnički opis**

Materijal za kućišta	Aluminij
Ø udarne površine umetka	50 mm
Duljina drške	310 mm
Ukupna duljina	365 mm
Težina	0,675 kg
Duljina glave s umecima	135 mm

Serija	SIMPLEX mekani čekić
Materijal umetka	Super plastika, srednje tvrda
Oznaka proizvođača	SIMPLEX
Boja	bijela
Vrsta proizvoda	Čekić

## Pribor

Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50G mm	753310 50G
Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 50 mm	754000 50
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 50 mm	753400 50
Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 50 mm	753500 50
Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 50 mm	753600 50
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50A mm	753310 50A
Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 50 mm	753700 50
Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 50 mm	753450 50