

**HALDER****SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom, Ø kućišta / materijal: 50Amm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 753300 50A    |
| GTIN           | 2050001008435 |
| Razred artikla | 73W           |

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Upotreba:**

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

**Napomena:**

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva. U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).

**Tehnički opis**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ukupna duljina           | 365 mm   |
| Duljina drške            | 310 mm   |
| Materijal za kućišta     | Aluminij |
| Duljina glave s umecima  | 135 mm   |
| Ø kućišta                | 50 mm    |
| Ø udarne površine umetka | 50 mm    |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Seriya          | SIMPLEX mekani čekić |
| Vrsta proizvoda | Kućište mekog čekića |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 50 mm                | 753450 50  |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50A mm | 753310 50A |
| Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 50 mm                  | 753700 50  |
| Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 50 mm                            | 753500 50  |
| Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 50 mm                             | 753400 50  |
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 50 mm                         | 753600 50  |
| Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 50 mm                   | 754000 50  |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50G mm | 753310 50G |