

**HALDER****Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima, crna, Ø kućišta / materijal:  
50Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752800 50A
GTIN	4030618300380
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Upotreba:**

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

**Napomena:**

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva. U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	365 mm
Duljina glave s umecima	135 mm
Ø udarne površine umetka	50 mm
Duljina drške	310 mm
Materijal za kućišta	Aluminij
Težina	0,74 kg

Materijal drške	Drvo
Seriya	SIMPLEX mekani čekić
Materijal umetka	Gumeni sastav, srednje tvrdi
Oznaka proizvođača	SIMPLEX
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Čekić

## Pribor

Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 50 mm	753700 50
Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 50 mm	753500 50
Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 50 mm	754000 50
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50G mm	753310 50G
Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 50 mm	753600 50
Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 50 mm	753450 50
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 50A mm	753310 50A
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 50 mm	753400 50