

HALDER**Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima, crna, Ø kućišta / materijal: 60Gmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 752800 60G |
| GTIN | 4030618300076 |
| Razred artikla | 73W |

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Težina | 1,55 kg |
| Duljina glave s umecima | 145 mm |
| Duljina drške | 340 mm |
| Ukupna duljina | 405 mm |
| Ø udarne površine umetka | 60 mm |
| Materijal drške | Drvo |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Materijal za kućišta | Čelični lijev |
| Serija | SIMPLEX mekani čekić |
| Materijal umetka | Gumeni sastav, srednje tvrdi |
| Oznaka proizvođača | SIMPLEX |
| Boja | crna |
| Vrsta proizvoda | Čekić |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 60 mm | 753450 60 |
| Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 60 mm | 753700 60 |
| Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 60 mm | 753500 60 |
| Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 60 mm | 753400 60 |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 60G mm | 753310 60G |
| Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 60 mm | 754000 60 |
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 60 mm | 753600 60 |