

**HALDER**

**Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike, bijela, Ø kućišta / materijal: 40Gmm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 753100 40G    |
| GTIN           | 4030618300182 |
| Razred artikla | 73W           |

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

**Industrijski malj i mekani čekić:** kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

**Upotreba:**

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

**Napomena:**

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

**Tehnički opis**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Materijal drške          | Drvo          |
| Ukupna duljina           | 330 mm        |
| Težina                   | 0,61 kg       |
| Materijal za kućišta     | Čelični lijev |
| Duljina drške            | 280 mm        |
| Ø udarne površine umetka | 40 mm         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Duljina glave s umecima | 110 mm                        |
| Serija                  | SIMPLEX mekani čekić          |
| Materijal umetka        | Super plastika, srednje tvrda |
| Oznaka proizvođača      | SIMPLEX                       |
| Boja                    | bijela                        |
| Vrsta proizvoda         | Čekić                         |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 40 mm                | 753450 40  |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40A mm | 753310 40A |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40G mm | 753310 40G |
| Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 40 mm                   | 754000 40  |
| Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 40 mm                            | 753500 40  |
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 40 mm                         | 753600 40  |
| Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 40 mm                             | 753400 40  |
| Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 40 mm                  | 753700 40  |