



## Garnitura bitova s prihvatnom drškom 33-dijelni



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676140
GTIN	4013288191748
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača **za ručnu i strojnu upotrebu**. Drška odvijača **Kraftform** s brzoizmjenjivim prihvatnikom prihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

#### Sadržaj:

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji šesterokut sa zatikom: Po 1 kom. br. 674244 vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Po 1 kom. vel. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (slično br. 674250)

Bitovi, dužine 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 6,5/89 (slično br. 674260)

Bitovi, dužina 89 mm, C 6,3 za TRI-WING®: Po 1 kom. br. vel. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (slično br. 675370)

Bitovi, dužina 89 mm, C 6,3, za TORQ-SET®: 1 kom. vel. 6/89; 8/89; 10/89 (slično br. 675360)

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za stegu: Po 1 kom. vel. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Drška odvijača: 1 kom. br. 676410 s „Rapidaptor“ brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6,3

### Tehnički opis

Profil progona	6-kutni odvijač s provrtom
----------------	----------------------------

Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	Umetak zatezača
Profil progona	Garnitura Torq odvijača
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	TriWing
Oznaka proizvođača	KK 62
Broj dijelova	33
Aktivacijski alat	Držać odvijača
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku	ne
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

## Pribor

Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 2/89 mm	674220 2/89
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 3 mm	674244 3
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 6 mm	674244 6
Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 3/89 mm	674220 3/89
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 2 mm	674244 2
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 1/89 mm	674200 1/89
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 3/89 mm	674200 3/89
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 2/89 mm	674200 2/89
Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 1/89 mm	674220 1/89
	674244 2,5

Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom  
6-kut 2,5 mm

Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3 i E 6,3s  
brzoizmjenjivom glavom Šesterokutni prihvat 6,3 mm

676410 6,3

Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom  
6-kut 5 mm

674244 5

Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom  
6-kut 4 mm

674244 4