

**Bit upuštač s 1 reznom oštricom, Vanjski Ø: 10,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	676311 10,4
GTIN	4013288118974
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Šesterokutni prihvatač od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

CBN brušeno s jednom reznom oštricom za upuštanje i skidanje srha.

Prednost:

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000 – 675050) ili u držaču odvijača (br. 676400 – 676770).

Tehnički opis

za vijke s upuštenom glavom	M5
Duljina drške	21 mm
ukupna duljina	34 mm
za provrt od	1,5 mm
Broj oštrica Z	1
Vanjski Ø	10,4 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	845

Rezni materijal	HSS
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Drška Kraftform s prihvatom za bit od 1/4 cola C 6,3s magnetom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676440 6,3
Adapter s razupornim prstenom 6-kutna drška 6,3	675000 6,3
Drška Kraftform, prihvat za bit, 1/4 cola s teleskopskim tijelom	676400
Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3 i E 6,3s brzoizmjenjivom glavom, ESD Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676415 6,3
Adapter s magnetom/brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3	675050 6,3
Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3 i E 6,3s brzoizmjenjivom glavom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676410 6,3
Drška odvijača s bitovima od 1/4 cola Teleskopski držak i magnet	676555
Adapter s brzim spajanjem i zaključavanjem 6-kutna drška 6,3	675025 6,3
Kraftform drška odvijača za bit od 1/4 colasa brzoizmjenjivom glavom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676656 6,3
Adapter s magnetom/brzim spajanjem BiTorsion 6-kutna drška 6,3	675030 6,3
Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3, kratkas magnetom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676405 6,3
Drška Kraftform s prihvatom za bit od 1/4 cola C 6,3sa sigurnosnim prstenom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676420 6,3
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3S	675020 6,3S
Adapter s magnetom / razupornim prstenom 6-kutna drška 6,3/150	675015 6,3/150
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3	675020 6,3

Adapter s magnetom / razupornim prstenom 6-kutna drška 7-RUND	675010 7-RUND
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
Adapter s magnetom / razupornim prstenom 6-kutna drška 6,3	675015 6,3
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3R	675020 6,3R
Jednoručna račna sa spremnikom i bitovima od 1/4 cola u tekstilnom držaču za pojas	676770