



## Asortiman bit spiralnih svrdala za drvo u prekloпноj torbi, 15-dijelni



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676317
GTIN	9002696324652
Razred artikla	66B

### Opis

**Izvedba:**

Šesterokutni prihvatač od 1/4 inča prema DIN 3126 C 6,3.

**Prednost:**

Brza, nekomplikirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

**Upotreba:**

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

**Sadržaj:**

Bitovi za svrdla za drvo: Br. 676315 po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 8

3 Pozidriv bita: Po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bitovi za Torx®: Po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30, TX40

Brzoizmjenjivi prihvatač: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (s magnetom)

### Tehnički opis

Broj svrdla	5
Broj dijelova	15
Profil progona	Pozidriv odvijač

Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Nastavak spiralnog svrdla

## Pribor

Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 8 mm	676315 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 10 mm	676315 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX30	675295 TX30
Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 4 mm	676315 4
Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 3 mm	676315 3
Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 6 mm	676315 6
Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675285 3/25
Bit spiralno svrdlo za drvo Svrdlo Ø 5 mm	676315 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX10	675295 TX10
Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675285 1/25
Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675285 2/25
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX40	675295 TX40
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15