



## Drška s račnom „Insider Pro Ratchet“ i bitovima od 1/4 cola s magnetom, duljina oštrice: 30mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676665 30
GTIN	7610733233069
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Drška s račnom „Multicraft“ od plastike pojačane staklenim nitima s rasklopivim spremnikom za bitove. Za desni i lijevi hod (kut praćenja 15°) s ugrađenim srednjim položajem (račna blokira). Prihvat za bitove od 1/4 cola C 6,3 s jakim trajnim magnetom. Uključujući 10 komada bitova C 6,3.

#### Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

#### Sadržaj:

Po 1 komad:

za ravni prihvat br. 675300 vel. 5,5; 6

za Phillips br. 675281 vel. 2/25

za Pozidriv br. 675285 vel. 2/25

za 6-kutni prihvat br. 675290 vel. 3; 4

za unutarnji Torx® br. 675295 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	30 mm
ukupna duljina	158 mm
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke

Profil progona	Ravni odvijač
Oznaka proizvođača	Insider Pro Ratchet
Prihvat nastavaka	D 6,3
okretni poklopac	ne
Prebacivanje na desni hod	da
s drškom s račnom	da
s teleskopskom drškom	ne
uključujući nastavke	da
integrirani spremnik za nastavke	da
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola C 6,3 6-kut 4 mm	675290 4
Precizni ravni bit, 1/4 cola, C 6,3 širina oštrice 6 mm	675300 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola C 6,3 6-kut 3 mm	675290 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX10	675295 TX10
Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675285 2/25
Precizni ravni bit, 1/4 cola, C 6,3 širina oštrice 5,5 mm	675300 5,5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25
Precizni bit za Phillips, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675281 2/25
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20