

Garnitura električarskih alata, 36-dijelna s kožnom torbom



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680450
GTIN	2050001016492
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži najvažnije kvalitetne alate za elektroinstalaciju.

Sadržaj:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

STABILA® vodena vaga od lakog metala: 1 kom. br. 467030 vel. 400

PUK® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581220

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: po 1 kom. br. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5

Ključ za dosjedni vijak, prema EN 60900 u potpunosti izoliran do 1000 V: 1 kom. br. 665800 od 2 – 63 A

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250

KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom, VDE izolirana: 1 kom. br. 713300 vel. 160

KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160

KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160

JOKARI® nož za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728010 vel. 8 – 28

RENNSTEIG dljetelo za kamen, plosnato: 1 kom. br. 742500 vel. 250

RENNSTEIG dljetelo za kamen, šiljasto: 1 kom. br. 742600 vel. 250

RENNSTEIG dljetelo za kamen, električarsko, plosnato: 1 kom. br. 743000 vel. 250

GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 500

Teški čekić s drškom: 1 kom. br. 751010 vel. 1

Milwaukee® garnitura svrdla za beton od tvrdog metala u plastičnoj kutiji: 1 kom. br. 786081 vel. 5 (Ø 4 –10 mm)

PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110

RUNPOTEC® najlonska traka za povlačenje kabela: 1 kom. br. 814862 vel. 10

Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300

Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 50

Gumena posuda za gips: 1 kom. br. 087680 vel. 125

Kist za vodu: 1 kom. br. 087005 vel. 20

Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK

Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK

PARAT® kožna torba: Jedan kom. br. 691200

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

LED džepna svjetiljka baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Torba za električare	691200
Kliješta za skidanje izolacije, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	728750 160
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Kantica za miješanje gipsa maks. Ø 125 mm	087680 125
Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm	831700 110
Dlijeto za kamenšiljasto ukupna duljina 250 mm	742600 250
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Lopatica, drvena drška širina 50 mm	087650 50

Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	701700 160
Industrijska prstenasta četkica Ø 20 mm	087005 20
Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm	665020 2,5
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	713300 160
Dlijeto za kamenplosnato ukupna duljina 250 mm	742500 250
Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	725300 160
Električarsko dlijeto ukupna duljina 250 mm	743000 250
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2	668600 2
Najlonska traka za uvlačenje duljina trake 10 m	814862 10
Garnitura svrdla tvrdog metala za beton broj svrdla 8	786080 8
Vodena vaga od lakog metala duljina 400 mm	467030 400
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663100 6,5
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka	581220
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663100 4
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 8 mm	663100 8
Vodoinstalaterska kliješta Alligator®VDE navlake ukupna duljina 250 mm	705740 250
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663100 5,5
Hvataljka za osigurače, dvostruka funkcijapotpuno izolirano	665800
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1	668600 1
Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø 8-28 mm	728010 8-28
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500

Fiksni nož za kablove	844300
Asortiman alata za električare, 36-dijelnibez torbe	680455
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2