

Asortiman alata za električare, 36-dijelni bez torbe



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680455
GTIN	2050001017703
Razred artikla	66H

Opis

Upotreba:

Sadrži najvažnije kvalitetne alate za elektroinstalaciju.

Sadržaj:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

STABILA® vodena vaga od lakog metala: 1 kom. br. 467030 vel. 400

PUK® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581220

Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: po 1 kom. br. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5

Ključ za dosjedni vijak, prema EN 60900 u potpunosti izoliran do 1000 V: 1 kom. br. 665800 od 2 – 63 A

WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2

KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160

KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250

KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom, VDE izolirana: 1 kom. br. 713300 vel. 160

KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160

KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160

JOKARI® nož za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728010 vel. 8 – 28

RENNSTEIG dljetelo za kamen, plosnato: 1 kom. br. 742500 vel. 250

RENNSTEIG dljetelo za kamen, šiljasto: 1 kom. br. 742600 vel. 250

RENNSTEIG dljetelo za kamen, električarsko, plosnato: 1 kom. br. 743000 vel. 250

GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 500

Teški čekić s drškom: 1 kom. br. 751010 vel. 1

Milwaukee® garnitura svrdla za beton od tvrdog metala u plastičnoj kutiji: 1 kom. br. 786081 vel. 5 (Ø 4 –10 mm)

PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110

RUNPOTEC® najlonska traka za povlačenje kabela: 1 kom. br. 814862 vel. 10

Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300

Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 50

Gumena posuda za gips: 1 kom. br. 087680 vel. 125

Kist za vodu: 1 kom. br. 087005 vel. 20

Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK

Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Vodena vaga od lakog metala duljina 400 mm	467030 400
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500
Kliješta za skidanje izolacije, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	728750 160
Dlijeto za kamenšiljasto ukupna duljina 250 mm	742600 250
LED džepna svjetiljkas baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Električarsko dlijeto ukupna duljina 250 mm	743000 250
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1	668600 1
Lopatica, drvena drška širina 50 mm	087650 50
Kantica za miješanje gipsa maks. Ø 125 mm	087680 125
	705740 250

Vodoinstalaterska kliješta Alligator®VDE navlake ukupna duljina 250 mm

Kombinirana kliješta, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

701700 160

Izolacijska vrpca boja BLACK

083654 BLACK

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm

663100 4

Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

725300 160

Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310) fiksna ručka

581220

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm

663100 6,5

Fiksni nož za kablove

844300

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 8 mm

663100 8

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm

663100 5,5

Razvrtač s plastičnom ručkom duljina oštrice 110 mm

831700 110

Industrijska prstenasta četkica Ø 20 mm

087005 20

Dlijeto za kamenplosnato ukupna duljina 250 mm

742500 250

Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm

713300 160

Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø 8-28 mm

728010 8-28

Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2

668600 2

Garnitura svrdla tvrdog metala za beton broj svrdla 8

786080 8

Hvataljka za osigurače, dvostruka funkcijapotpuno izolirano

665800

Ispitivač napona specijalne kvalitete širina oštrice 2,5 mm

665020 2,5

Najlonska traka za uvlačenje duljina trake 10 m

814862 10

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm

663100 3,5

Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m

466005 2