

**Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 50cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659050 50
GTIN	4045197503862
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Vrlo fleksibilan momentni odvijač s dvokomponentnom ručkom, velikim zaslonom i brzoizmjenjivom drškom spojki za nastavke. Pri postizanju podešene zadane vrijednosti momentni odvijač daje vidljiv odnosno čujni signal. Prikazom vrijednosti vrhova i istohodnih prikaza na raspolaganju stoje 2 načina rada. Moguća pohrana do 50 vrijednosti.

**Mjerne jedinice:** cNm, lbf·in, kgf·cm

**Upotreba:**

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Razlučivost	0,1 cNm
Težina	200 g
maskimalan okretni moment	50 cNm
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Područje okretnog momenta	10 - 50 cNm
Broj sadržanih baterija	1
Aktivacijska signalizacija	optički

Aktivacijska signalizacija	akustično
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	cNm
Očitavanje	lbf <sub>in</sub>
Očitavanje	kgf <sub>cm</sub>
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Odziv	pokazni
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	203 mm
Prikaz	digitalno
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat nastavaka	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

## Pribor

Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm

664311 45

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Poklopac za bateriju tip 1	655346 1