

**Garant****5-osna stega Xpent, tip: 1S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361100 1S
GTIN	4045197926906
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost alata i savršena simetričnost.**
- **Fleksibilni modularni stezni sustav.**
- **Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.**
- **Sila stezanja do 40kN pri momentu stezanja od 90Nm.**
- **Oba modula za stezanje mogu se pojedinačno pozicionirati na osnovnu vodilicu.**
- **Varijabilni raspon stezanja odnosno namještanja.**
- **Preciznost ponavljanja < 0,01mm.**
- **Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom s osnim razmakom 200mm.**

**Upotreba:**

Savršeno za pravu 5-osnu obradu. U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i stezanje djelomično gotovih komponenti.

**Dio isporuke:**

Osnovna vodilica, vreteno, produžetak za vreteno, ručica/6-kutni odvijač (kod vrste 1S), fiksni stezni modul, pomični stezni modul.

**Dodatni pribor:**

Stezni moduli br. 361105 – 361110, središnji modul br. 361111, osnovna vodilica br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120, stezne vilice br. 361165, momentni ključ br. 656050 vel. 120, nastavak za ključ br. 643329, graničnik za obratke br. 360094, nasadne čeljusti br. 361123 – 361138.

**Napomena:**

**Prikladne nasadne čeljusti br. 361123 – 361137 i prednje čeljusti br. 361140 – 361151 nisu sadržane u opsegu isporuke. Kod situacije stezanja S4 potreban je produžetak za vreteno br. 361120. Za savršeno podmazivanje alata preporučujemo višenamjensko mazivo br. 083592 PLUS.**

**Tehnički opis**

C <sub>1</sub>	77,5 mm
maskimalan okretni moment	90 Nm
Područje stezanja S4	286 - 386 mm
Stezni raspon S3	186 - 290 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xpent1-2
Širina utora n H7	20 mm
Duljina D (L)	454 mm
Širina B	125 mm
Visina osnovnog tijela c	125,5 mm
Visina h	45 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	10 mm
Stezni raspon S1	6 - 108 mm
Težina	34 kg
Stezni raspon S2	104 - 208 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Serija	Xpent
Veličina produžetka vretena	100
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac