



## Asortiman bitova 61-dijelni, tip: M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675900 M
GTIN	4013288102058
Razred artikla	63H

### Opis

#### Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

#### Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675320 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji šesterokut, s kuglastom glavom: Br. 675270 po 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Br. 675370 po 1 kom. vel. 2; 3; 4; 5

Drška spojke za brze izmjene: 1 St.

### Tehnički opis

Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	TriWing
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	Odvijač za Phillips
Broj dijelova	61
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

## Pribor

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX30	675350 TX30
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX15	675350 TX15
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 2 mm	675240 2
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675200 3/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 2,5 mm	675240 2,5
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675320 3/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX27	675350 TX27
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX10	675350 TX10
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3sa zakretnom glavom 6-kut 4 mm	675270 4
TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3 TRI-WING® profil 2	675370 2
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675320 2/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3sa zakretnom glavom 6-kut 5 mm	675270 5
TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3 TRI-WING® profil 3	675370 3

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675240 5
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom 6-kut 2,5 mm	675270 2,5
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom 6-kut 6 mm	675270 6
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 s provrtom Torx® profil TX20	675350 TX20
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom 6-kut 3 mm	675270 3
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675240 6
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675240 3
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675240 4
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675200 2/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675320 1/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 s provrtom Torx® profil TX25	675350 TX25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 s provrtom Torx® profil TX40	675350 TX40
TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3 TRI-WING® profil 4	675370 4
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675200 1/25