

**Garant****Asortiman bitova 61-dijelni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	676040
GTIN	4045197613349
Razred artikla	61F

**Opis****Izvedba:**

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i suvremenim brzopoteznim zatvaračem spretnim za rukovanje. Kada je otvoren, nastavci su zahvaljujući velikom međuprostoru lako dostupni te se mogu jednostavno izvaditi.

**Sadržaj:**

Oštrice za nastavke C 6,3 (1/4 cola) sortirane; 1 drška za nastavke.

**Sadržaj:**

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675105 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675115 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675125 1 kom. vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji šesterokut, s kuglastom glavom: Po 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675155 1 kom. vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Po 1 kom. vel. 2; 3; 4; 5

Drška spojke za brze izmjene: 1 kom br. 675050 vel. 6,3

## Tehnički opis

Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Visina	47 mm
širina	85 mm
Duljina	127 mm
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	TriWing
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Pakiranje	ABS plastična kutija
Broj dijelova	61
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

## Pribor

Sistemska kutija tip 21-1	630320 21-1
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX15	675155 TX15
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX10	675155 TX10
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675125 3
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675115 1/25
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX7	675155 TX7
	675115 2/25

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina /  
ukupna duljina 2/25 mm

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX8 675155 TX8

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 4 mm 675125 4

Adapter s magnetom/brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3 675050 6,3

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX40 675155 TX40

Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina /  
ukupna duljina 3/25 mm 675105 3/25

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6 675155 TX6

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX9 675155 TX9

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina /  
ukupna duljina 3/25 mm 675115 3/25

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX20 675155 TX20

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 6 mm 675125 6

Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina /  
ukupna duljina 2/25 mm 675105 2/25

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 2 mm 675125 2

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 5 mm 675125 5

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX27 675155 TX27

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX25 675155 TX25

Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina /  
ukupna duljina 1/25 mm 675105 1/25

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX30 675155 TX30

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 2,5 mm 675125 2,5

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX5 675155 TX5