



Garnitura bitova s prihvatnom drškom 31-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676150
GTIN	4013288144652
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača **za ručnu i strojnu upotrebu**. **Drška odvijača Kraftform** s brzoizmjenjivim prihvatnikom prihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 2 kom. 1/25; 3 kom. 2/25; 1 kom. 3/25
 Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675380 1 kom. 1/25; 3 kom. 2/25; 1 kom. 3/25
 Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 1 kom. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
 Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: 1 kom. 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 1,0x5,5
 Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola
 Drška spojke „Rapidaptor“: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K
 Račna s nastavkom, 1/4 cola: Jedan kom. br. 676645

Tehnički opis

Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke

Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Oznaka proizvođača	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Broj dijelova	31
Aktivacijski alat	Račna s nastavkom, 1/4 cola
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX30	675350 TX30
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 8 mm	675240 8
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675240 3
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX15	675350 TX15
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX25	675350 TX25
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675200 3/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX10	675350 TX10
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX20	675350 TX20
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675200 1/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonomtvrdo veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675380 1/25
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675200 2/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675240 6
Ključ s račnom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 tip 1/4	676645 1/4
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonomtvrdo veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675380 2/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonomtvrdo veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675380 3/25

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675240 4
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675240 5