

Garant
Garnitura bitova s prihvatnom drškom 32-dijelni

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676160
GTIN	4045197635013
Razred artikla	61F

Opis
Izvedba:

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i suvremenim brzopoteznim zatvaračem spretnim za rukovanje. Kada je otvoren, nastavci su zahvaljujući velikom međuprostoru lako dostupni te se mogu jednostavno izvadi.

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača **za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform** s brzoizmjenjivim prihvatnikom prihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Oštrice za nastavke C 6,3 (1/4 cola) sortirane; 1 drška za nastavke; 1 adapter; 1 čegrtaljka s nastavkom

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675105 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675115 po 2 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675125 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675155 po 2 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola

Drška spojke za brze izmjene: 1 kom br. 675050 vel. 6,3

Račna s nastavkom, 1/4 cola: Jedan kom. br. 676690

Tehnički opis

Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Visina	47 mm
Duljina	127 mm
širina	85 mm
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	6-kutni odvijač
Broj dijelova	32
Aktivacijski alat	Račna s nastavkom, 1/4 cola
Pakiranje	ABS plastična kutija
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675125 3
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675125 6
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675125 4
Sistemska kutija tip 21-1	630320 21-1
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675115 1/25
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675105 3/25
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX20	675155 TX20
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675115 2/25

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 2,5 mm	675125 2,5
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX30	675155 TX30
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675105 2/25
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX25	675155 TX25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675125 5
Ključ s računom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 tip 1/4	676690 1/4
Adapter s magnetom/brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3	675050 6,3
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX10	675155 TX10
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675105 1/25
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX15	675155 TX15
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675115 3/25
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX40	675155 TX40