



Garnitura bitova s prihvatnom drškom 32-dijelni, tip: M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676100 M
GTIN	4013288157027
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača **za ručnu i strojnu upotrebu**. Drška odvijača **Kraftform** s brzoizmjenjivim prihvatnikom prihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Upotreba:

Uobičajevi standardni profili za normalne vijčane spojeve.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675220 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 4; 5; 6

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Drška odvijača: 1 kom. br. 676410 s „Rapidaptor“ brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6,3
„Rapidaptor“ Spojna drška: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Oznaka proizvođača	KK 70 Allround
Broj dijelova	32
Aktivacijski alat	Držać odvijača
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku	ne
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675220 1/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX25	675350 TX25
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675200 2/25
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675200 3/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675220 2/25
Drška odvijača Kraftform za bit, 1/4 cola C 6,3 i E 6,3s brzoizmjenjivom glavom Šesterokutni prihvat 6,3 mm	676410 6,3
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675240 4
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675200 1/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675240 5
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675240 6
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX30	675350 TX30
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX15	675350 TX15

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675220 3/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX20	675350 TX20
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX40	675350 TX40
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3s provrtom Torx® profil TX10	675350 TX10
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3K	675020 6,3K