


## Garnitura standardnih alata, 18-dijelna u mapi tekstilnog alata



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680200
GTIN	2050001016416
Razred artikla	66H

### Opis

#### Upotreba:

Sadrži sve kvalitetne alate **potrebne za male popravke u kući i stanu.**

#### Dio isporuke:

**STABILA**® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

**DICK** višenamjenska plosnata turpija s drškom: 1 kom. br. 515000 vel. 200

**PUK**® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581240

Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8

Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665050 vel. 3

odvijač za Phillips: 1 kom. br. 668401 vel. 2

**KNIPEX**® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701601 vel. 160

Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706101 vel. 250

**KNIPEX**® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 180

**KNIPEX**® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713100 vel. 140

Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750125 vel. 300

Radne škare: 1 kom. br. 769100 vel. 180

Podesivi viličasti ključ: Jedan kom. br. 814001 vel. 200

Šilo: 1 kom. br. 831600 vel. 80

**Tajima** univerzalni skalpel s odlomivim noževima: 1 kom. br. 845000

Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 40

Torbe za alat: 1 kom. br. 692257 vel. 1

#### Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u mapa za alat.

## Tehnički opis

Broj dijelova	18
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

## Pribor

Viljuškasti ključ s pužem ukupna duljina 200 mm	814001 200
Univerzalni skalpels 3 noža, 18 mm	845000
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 140 mm	713100 140
Bravarski čekić Težina bez drške 300 g	750125 300
Univerzalna pila „PUK“ s univerzalnim listom pile (310)Ergonomska ručka	581240
Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 160 mm	701600 160
Lopatica, drvena drška širina 40 mm	087650 40
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštice b 8 mm	660701 8
Škare za papir i tkaninu ukupna duljina 180 mm	769100 180
Višenamjenska plosnata turpija, s drškom duljina bez drške 200 mm	515000 200
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s hvatnom navlakom ukupna duljina 200 mm	813960 200
Vodoinstalaterska kliješta prevučena prahom cijela duljina 250 mm	706101 250
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštice b 3,5 mm	660701 3,5
Jednopolni ispitivač faze širina oštice 3 mm	665050 3
Šilo s plastičnom ručkom duljina oštice 80 mm	831600 80
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštice b 5,5 mm	660701 5,5

Teška stolarska kliješta ukupna duljina 180 mm	706610 180
Tekstilna mapa za alat s kopčom tip 1	692257 1
Drveni sklopivi metar, žuti Duljina 2 m	466005 2