

Asortiman elektroničkog alata, 118 - dijelni s koferom za alat



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680400
GTIN	2050001016485
Razred artikla	66H

Opis

Sadržaj:

GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

Stahlwille® viljuškasto-okasti ključ: po 1 kom. br. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Kutni odvijač za unutarnji šesterokut: po 1 kom. br. 626038 vel. 0,7; 0,9

po 1 kom. br. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

po 1 kom. br. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630325 vel. SD (41-dijelni)

PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, električarski: po 1 kom. br. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: po 1 kom. br. 664100 vel. 5,5; 8

PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: po 1 kom. br. 664800 vel. 4, 5,5

PB Swiss Tools kutni odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669400 vel. 1; 2

PB Swiss Tools odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K

Ogledalo za ispitivanje: 1 kom. br. 081620 vel. 23

Wera odvijač s ravnom glavom, elektronički: po 1 kom. br. 669900 vel. 2,5; 3; 4

Wera elektronički odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669905 vel. 0; 1

Wera elektronički odvijač za Pozidriv: 1 kom. br. 669910 vel. 0

KNIPLEX® vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br. 705800 vel. 125

Antimagnetna pinceta, šiljasta: 1 kom. br. 727520 vel. AM

Antimagnetna pinceta, upuštena/tupa: 1 kom. br. 727580 vel. AM

Antimagnetna križna pinceta, zakrivljena/tupa: 1 kom. br. 727700 vel. AM

Antimagnetna izvlačna pinceta, za Micro-Packages: 1 kom. br. 727840 vel. AM

Antimagnetna pinceta, potpuno izolirana, šiljasta: 1 kom. br. 727920 vel. AM

Montažna stezna kliješta: 1 kom. br. 727950 vel. 200

GARANT elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br. 726210 vel. 125

GARANT elektronička šiljasta kliješta: 1 kom. br. 727170 vel. 140

GARANT elektronička plosnata kliješta: 1 kom. br. 727165 vel. 140

GARANT kliješta za rezanje od vanadija: 1 kom. br. 723040 vel. 160

GARANT automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728613 vel. 6

Pinceta za skidanje laka: 1 kom. br. 728770 vel. 120

Škare za rezanje kabela, malene: 1 kom. br. 730100 vel. 160

Izbijač s čahurom: Jedan kom. br. 748201 vel. 9 (0,9 – 5,9 mm)

Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750100 vel. 100

Tajima univerzalni skalpel s odlomivim noževima: 1 kom. br. 844900

Podesivi viličasti ključ: Jedan br. 813961 vel. 150

Izolacijska vrpca, crna: Jedan kom. br. 083654 BLACK

Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

PARAT® kofer za alat: 1 kom. br. 692500

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR3
Broj sadržanih baterija	3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663000 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 4 mm	613500 4
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 8 mm	664100 8
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663000 3,5
Kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 6 mm ²	728613 6

Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 2 mm	663000 2
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 1	668000 1
Kutni odvijač za Phillips veličina 2	669400 2
Križna pinceta tupa / savijena pod kutom, 160 mm materijal AM	727700 AM
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613500 11
Male škare za rezanje kabela ukupna duljina 160 mm	730100 160
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 3/32 col	626039 3/32
Plosnata kliješta za elektroniku cijela duljina 140 mm	727165 140
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 4 mm	626037 4
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 4 mm	664800 4
6-kutni L odvijačfosfatiran 6-kut 0,7 mm	626038 0,7
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 1,3 mm	626037 1,3
Pinceta za izvlačenje za Micropackages 8 – 14 pinova materijal AM	727840 AM
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 1/8 col	626039 1/8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5 mm	613500 5
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 5 mm	626037 5
Garnitura izbijača s vodilicomu plastičnom etuiu broj izbijača 9	748201 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613500 13
Aluminijski kofer alata s oblogom i pločama za alat	692000
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613500 10
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni41-dijelni tip SD	630325 SD
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 2,5 mm	669900 2,5
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 2K	668000 2K
Pinceta šiljata, 125 mm oblik AA materijal AM	727520 AM
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613500 7

Elektronički odvijač za PozidrivESD veličina 0	669910 0
Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava cijela duljina 125 mm	726210 125
Montažna stezna kliješta s preklopnom račnom ukupna duljina 200 mm	727950 200
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 1,5 mm	626037 1,5
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 1K	668000 1K
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 0	668000 0
Šiljasta elektronička kliješta cijela duljina 140 mm	727170 140
Ogledalo za ispitivanje dimenzija zrcala 23 mm	081620 23
Pinceta sužena, zaobljeni vrh širine 2,5 mm,120 mm, oblik 2a materijal AM	727580 AM
Elektronički odvijač za PhillipsESD veličina 1	669905 1
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663000 2,5
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom ukupna duljina 150 mm	813961 150
Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama ukupna duljina 160 mm	723040 160
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 2,5 mm	626037 2,5
Ravni odvijač, Classicpotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663000 4
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 3 mm	626037 3
Izolacijska vrpca boja BLACK	083654 BLACK
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613500 5,5
Plastična futrola za 6-kutne odvijače tip 8	626250 8
Bravarski čekićs zaštitnom čahurom drške Težina bez drške 100 g	750100 100
Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom veličina 2	668000 2
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613500 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 3,2 mm	613500 3,2
6-kutni L odvijačniklan 6-kut 2 mm	626037 2
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 3/16 col	626039 3/16

Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 5,5 mm	664100 5,5
Pinceta oblik AA ravna, izolirana materijal AM	727920 AM
Univerzalni skalpels 3 noža, 9 mm	844900
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 4 mm	669900 4
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKarftform-Micro, ESD širina oštrice b 3 mm	669900 3
6-kutni L odvijačniklano 6-kut 1/16 col	626039 1/16
6-kutni L odvijačfosfatiran 6-kut 0,9 mm	626038 0,9
LED džepna svjetiljkas baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Ravni kutni odvijač širina oštrice b 5,5 mm	664800 5,5
Elektronički odvijač za PhillipsESD veličina 0	669905 0
Pinceta za skidanje laka s noževima od 0,6 mm ukupna duljina 120 mm	728770 120
Kutni odvijač za Phillips veličina 1	669400 1
Asortiman elektroničkog alataka, 118 - dijelnibez kofera	680405