

Tajima**Univerzalni skalpel sa samokočnom vodilicom s 3 noža, 18 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	845055
GTIN	4975364110701
Razred artikla	83M

Opis**Izvedba:**

Skalpel za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.

Plastična drška otporna na udarce, s 3 odlomljiva noža (br. 845010) 8 odlomaka, **18 mm široka**. Integrirani mehanizam stezanja u vodilici.

Dužina skalpela bez noža: 160 mm

Duljina cilindričnog dijela: 100 mm

Širina oštrice: 18 mm

Debljina noža: 0,5 mm

Broj stupnjeva prekida: 8

Tehnički opis

Debljina noža	0,5 mm
Širina oštrice	18 mm
Dužina skalpela bez noža	160 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Broj stupnjeva prekida	8
Vrsta proizvoda	Skalpeli

Pribor

Spremnik za iskorištene noževe, mali	845135
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 10	845021 10
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 10	845015 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 50	845023 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” s valovitom oštricom broj 10	845012 10
8-dijelni komplet odlomljivih noževa, 18 mm, bimetal broj 8	845017 8
10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience” broj	845016
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 50	845018 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj	845010
Spremnik za iskorištene noževe	845130
Futrola za univerzalni skalpel	845065
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj	845021
10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience” broj 10	845016 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 50	845019 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 10	845010 10
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” s valovitom oštricom broj	845012