

Garant**GARANT Master Tap strojni ureznik za slijepe rupe, za metrički navoj: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od strojnih ureznika navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 135960
Kut spirale: 40 stupanj

Tehnički opis

Serija	Master Tap
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Kut spirale	40 stupanj

Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Pribor

GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M4,5	135960 M4,5
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M10	135960 M10
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M6	135960 M6
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M3	135960 M3
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M4	135960 M4
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M8	135960 M8
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M7	135960 M7
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM, oblik C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M12	135960 M12
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C M M5	135960 M5
Kutija, prazna tip 5	146960 5